

## KT 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

### Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	<a href="#">9002650000</a>
Type	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
Qté.	1 Pièce

## KT 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	65.5 mm	Hauteur (pouces)	2.5787 inch
Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7.2835 inch
Longueur	65.5 mm	Longueur (pouces)	2.5787 inch
Poids net	183.12 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		


## Caractéristiques techniques


Description de l'article	Outil de découpe jusqu'à 8 mm de diamètre extérieur	Version	mécanique à une main
Tension de fonctionnement	1000 V		


## Outils à couper


Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	1 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	50 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre - souple, max.	25 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	35 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre, max. Ø	8 mm	Tension de fonctionnement	1000 V
Câbles informatiques/téléphonique/de commande, max. Ø	8 mm	Câble en aluminium mono-filaire max. (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2 AWG	Câble aluminium multibrin, max (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>
Câble aluminium - multibrin, max. Ø	9 mm		

### Exemple d'utilisation

 max. 8 mm

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 16 mm<sup>2</sup>

 max. 16 mm<sup>2</sup>

suggested cross-section range/  
Empfohlener Querschnittsbereich

