

DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Version	DMS 3, Visseuse électrique dynamométrique
Référence	9007470000
Type	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
Qté.	1 Pièce

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	205 mm	Profondeur (pouces)	8.0709 inch
Hauteur	205 mm	Hauteur (pouces)	8.0709 inch
Largeur	325 mm	Largeur (pouces)	12.7952 inch
Longueur	78 mm	Longueur (pouces)	3.0709 inch
Poids net	1770 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Classifications

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse dynamométrique sur batterie rechargeable avec accumulateur, chargeur, embouts, valise plastique
--------------------------	--

Outils à couper

Réglage du couple, max.	15 Nm	Réglage du couple, min.	15 Nm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Tournevis électrique

Ralenti	200 u. 400 min-1	Poids	2004 g
Tension nominale	2.4 V	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Réglage du couple, max.	15 Nm	Réglage du couple, min.	15 Nm
Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Poids de la batterie	122 g
Tension d#92accumulation	2.4 V		

Dessins

Exemple d'utilisation

