

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 6mm², Sertissage trapézoïdal |
| Référence  | <a href="#">9014350000</a>                                                      |
| Type       | PZ 6 ROTO                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190406615                                                                   |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                         |

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 22 mm    | Profondeur (pouces) | 0.8661 inch |
| Hauteur    | 80 mm    | Hauteur (pouces)    | 3.1496 inch |
| Largeur    | 200 mm   | Largeur (pouces)    | 7.874 inch  |
| Poids net  | 423.66 g |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |        |         |                                       |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Presse | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|

## Description du contact

|                                |                                                     |                                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Type de contact                | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | Section du conducteur max. AWG | AWG 10            |
| Section du conducteur min. AWG | AWG 26                                              | Plage de sertissage, max.      | 6 mm <sup>2</sup> |
| Plage de sertissage, min.      | 0.14 mm <sup>2</sup>                                |                                |                   |

## Données de l'outil - sertissage

|                           |                      |                            |                        |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| Entraînement              | mécanique            | Section de l'embout, max.  | 6 mm <sup>2</sup>      |
| Section de l'embout, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> | Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |

## PZ 6 ROTO

## Dessins

