
H10,0/30DS ZH R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Guide d'introduction en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

Pour conducteurs de 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20-7)

Matériau : E-Cu, étain zingué

Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge
Référence	9018890000
Туре	H10,0/30DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105847
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

Niveau du catalogue / Dessins

H10,0/30DS ZH R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Poids net	0.91 g			
Conformité environnem	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	·	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques technic	ques			
Description de l'article	Embouts doubles, couleur rouge	Version	Embout double	
Embouts				
	(04)05)) 4.0	
Diamètre de la surface des contacts (D1)6.5 mm		Longueur de la surface des contacts (L2	<u>'</u>	
Largeur de la collerette (B) 7.6 mm		Hauteur de la collerette (A)	13.4 mm	
Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.5 mm		L1 en mm	30.00 mm	
Section de raccordement du cor AWG, max.	naucteur,AWG 8	Epaisseur des douilles métalliques (S1)	U.2 mm	
Longueur de dénudage	23 mm	Section de raccordement du conducteu	r 10 mm²	
Couleur	DIN		<u> </u>	

Niveau du catalogue / Dessins

H10,0/30DS ZH R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

