

## H0,25/10 HBL SV


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pièces)

### Informations générales de commande

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair |
| Référence  | <a href="#">9026050000</a>            |
| Type       | H0,25/10 HBL SV                       |
| GTIN (EAN) | 4008190138288                         |
| Qté.       | 500 Pièce                             |
| Emballage  | Multisachet                           |

## H0,25/10 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.05 g |
|-----------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                    |         |       |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|
| Description de l'article | Embouts isolés, couleur bleu clair | Version | Norme |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|

## Embouts

|                                          |                      |                                               |             |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 0.8 mm               | Longueur de la surface des contacts (L2)      | 6 mm        |
| Diamètre de la collerette (D2)           | 1.8 mm               | Epaisseur de la collerette plastique (S2)     | 0.25 mm     |
| L1 en mm                                 | 10.00 mm             | Section de raccordement du conducteur, AWG 24 | AWG, max.   |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0.15 mm              | Longueur de dénudage                          | 8 mm        |
| Section de raccordement du conducteur    | 0.25 mm <sup>2</sup> | Couleur                                       | Weidmueller |

## Dessins

### Dessin

