
# Fiche de données

## LIR 1,5M3 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com






Cosses à oecil isolées en PVC
- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm² |
| Référence | 9200070000 |
| Type | LIR 1,5M3 V |
| GTIN (EAN) | 4032248409839 |
| Qté. | 100 Pièce |

# Fiche de données

## LIR 1,5M3 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 5.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.2283 inch |
| Largeur | 18.4 mm | Largeur (pouces) | 0.7244 inch |
| Poids net | 0.5 g | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Description de l'article | Cosse à œillet isolée 1,5 mm² / M3 |

### Raccordements

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1.5 mm² | Section de raccordement du conducteur, min. | 0.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur | 1.5 mm² | Isolation | PVC, présente |
| Dimension (tige) | M 3 | Dimension | M 3 |
| Matériau/plastique | PVC | Couleur d'identification | rouge |
| Densité de raccordements (S1) | 0.75 mm | Diamètre intérieur (d1) | 3.2 mm |
| Longueur de la collerette plastique (b) | 11.3 mm | Diamètre de la collerette plastique (D) | 4 mm |
| Diamètre extérieur | 5.5 mm | | |