
Fiche de données

LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com





Cosses à oecil isolées en PVC
- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
Référence	9200150000
Type	LIR 2,5M3 V
GTIN (EAN)	4032248409778
Qté.	100 Pièce

Fiche de données

LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	6.2 mm	Profondeur (pouces)	0.2441 inch
Largeur	20.6 mm	Largeur (pouces)	0.811 inch
Poids net	0.72 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à œillet isolée 2,5 mm² / M3

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	1.5 mm²
Section de raccordement du conducteur	2.5 mm²	Isolation	PVC, présente
Dimension (tige)	M 3	Dimension	M 3
Matériau/plastique	PVC	Couleur d'identification	bleu
Densité de raccordements (S1)	0.8 mm	Diamètre intérieur (d1)	3.2 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	11.3 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	4.5 mm
Diamètre extérieur	6.4 mm		