

**V-TEST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**V-TEST**

- Appareil de test pour contrôler les fonctions de protection du Parasurtenseur débrochable des séries : PU I, PU II et VSPC

- Appareil pour mise en application de la norme IEC 62305 (essais périodiques)

- Appareil portatif sur batterie permettant des mesures sur site

- Affichage du résultat sur afficheur LCD

- Menu bilingue

- Sacoche de protection et alimentation incluses

- Guide d'utilisation intuitif en allemand et en anglais

Le V-TEST est un appareil de test compact et portatif pour parasurtenseurs débrochables VARITECTOR (VSPC) et les parasurtenseurs pour l'alimentation en énergie PU I et PU II.

L'appareil de test permet de vérifier la fonction de protection du Parasurtenseur Weidmüller selon les délais de test exigés par la norme IEC 62305-3 (DIN VDE 0185 Partie 3). Un écran avec éclairage de l'arrière-plan signale le résultat de mesure par « ok » ou « pas ok ».

**Informations générales de commande**

Version	Protection contre la foudre et la surtension, Appareils de test
Référence	<a href="#">8951860000</a>
Type	V-TEST
GTIN (EAN)	4032248743100
Qté.	1 Pièce

**V-TEST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2.5591 inch
Hauteur	230 mm	Hauteur (pouces)	9.0551 inch
Largeur	122 mm	Largeur (pouces)	4.8031 inch
Poids net	1331 g		

**Températures**

Température de stockage	0 °C...40 °C	Température de fonctionnement	0 °C...40 °C
-------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002495	ETIM 9.0	EC002495
ETIM 10.0	EC002495	ECLASS 14.0	27-20-11-14
ECLASS 15.0	27-20-11-14		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Degré de protection	IP20		

**Caractéristiques techniques appareil de test**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Jeu accu	8 NiMH avec 2600 mA	Plage de mesure	U < 1000 V / I = 1 mA

**Généralités**

Degré de protection	IP20	Couleur	noir
---------------------	------	---------	------