

## H10,0/22S EB


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

| Version    | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire |
|------------|-------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">9203620000</a>          |
| Type       | H10,0/22S EB                        |
| GTIN (EAN) | 4032248565061                       |
| Qté.       | 100 Pièce                           |
| Emballage  | en vrac                             |

## H10,0/22S EB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.51 g |
|-----------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, taille spéciale, couleur ivoire | Version | Norme |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------|

## Embouts

|                                          |                    |                                              |               |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 4.6 mm             | Longueur de la surface des contacts (L2)     | 12 mm         |
| Diamètre de la collerette (D2)           | 7.1 mm             | Epaisseur de la collerette plastique (S2)    | 0.6 mm        |
| L1 en mm                                 | 22.00 mm           | Section de raccordement du conducteur, AWG 8 | AWG, max.     |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0.2 mm             | Longueur de dénudage                         | 15 mm         |
| Section de raccordement du conducteur    | 10 mm <sup>2</sup> | Couleur                                      | Miscellaneous |

## Dessins

### Dessin

