


## H4,0/20DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)
- Matériau : E-Cu, étain zingué
- Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, gris
Référence	<a href="#">9203630000</a>
Type	H4,0/20DS GR
GTIN (EAN)	4032248565078
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

**H4,0/20DS GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	0.26 g
-----------	--------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embouts isolés, taille spéciale, couleur grise	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

**Embouts**

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.9 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Diamètre de la collerette (D2)	4.7 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.5 mm
L1 en mm	20.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm	Longueur de dénudage	15 mm
Section de raccordement du conducteur	4 mm <sup>2</sup>	Couleur	Miscellaneous

## H4,0/20DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

