

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Testeur de tension 2 pôles type 1153
Référence	9205050000
Type	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-02-21T00:00:00+01:00

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	48 mm	Profondeur (pouces)	1.8898 inch
Hauteur	37 mm	Hauteur (pouces)	1.4567 inch
Largeur	231 mm	Largeur (pouces)	9.0945 inch
Poids net	173.5 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Caractéristiques techniques

Description de l'article

Testeur de tension et de continuité bipolaire jusqu'à 690V

Appareils de mesure et de test

Catégorie du circuit de mesure	CAT III – 690V/CAT IV – 600V	Tension nominale, max.	690 V AC/DC
Tension nominale, min.	12 V AC/DC	Plage de mesure de tension/AC	12-690 V
Plage de mesure de tension/DC	690 V	Température de fonctionnement, max.	45 °C
température de fonctionnement, min.	-15 °C	Plage de fréquence, max.	500 Hz
Plage de fréquence, min.	0 Hz	Affichage	digital
Degré de protection	IP65	Test de continuité	Oui
Tenue aux tensions crêtes	8 kV	testé et approuvé selon	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)