

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes.

Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température.

Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Multimètre
Référence	9427300000
Type	TEMPHASER
GTIN (EAN)	4032248407057
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-09-29T00:00:00+02:00

TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	39 mm	Hauteur (pouces)	1.5354 inch
Largeur	147 mm	Largeur (pouces)	5.7874 inch
Poids net	512.1 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ETIM 10.0	EC000069	ECLASS 9.0	27-20-03-01
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-01
ECLASS 11.0	27-20-03-01	ECLASS 12.0	27-20-03-01
ECLASS 13.0	27-20-03-01	ECLASS 14.0	27-20-03-01
ECLASS 15.0	27-20-03-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Kit d'appareils de mesure V, A, O, F, Hz, °C, °F	Version	Thermomètre infrarouge
--------------------------	---	---------	------------------------

Appareils de mesure et de test

Capacité max.	20 mF	Capacité min.	20 µF
Sélection de la plage de mesure	manuel	Catégorie du circuit de mesure	CAT III
Plage de mesure de tension/AC	0,2 - 600 V	Plage de mesure de tension/DC	0.2 - 600 V
Température de fonctionnement, max.	50 °C	température de fonctionnement, min.	0 °C
Plage de fréquence, max.	40 kHz	Plage de fréquence, min.	10 Hz
Mesure de fréquence	Oui	Affichage	digital
Pointe de test	Oui	Valeur de mesure de température, max.	750
Valeur de mesure min. de température	-20	Plage de mesure de résistance, max.	2000 MΩ
Plage de mesure de résistance, min.	0.2 Ω	Type de pile	Pile rectangulaire 9 V
testé et approuvé selon	EN/IEC 61010-1		

Dessins

Exemple d'utilisation



TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multimètres numériques



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes.

Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température. Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Type	ZUB TEMPHASER	Version
Référence	9205260000	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248723515	
Qté.	1 ST	

Accessoires

Accessoires pour l'équipement de contrôle et de mesure



Informations générales de commande

Type	BLOCKBATTERIE 9V	Version
Référence	9004810000	Outils de test, Batterie
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qté.	1 ST	