

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	9002650000
Type	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
Qté.	1 Pièce

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	65.5 mm	Hauteur (pouces)	2.5787 inch
Largeur	185 mm	Largeur (pouces)	7.2835 inch
Longueur	65.5 mm	Longueur (pouces)	2.5787 inch
Poids net	183.12 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de découpe jusqu'à 8 mm de diamètre extérieur	Version	mécanique à une main
Tension de fonctionnement	1000 V		

Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	1 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	50 mm ²
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	4 AWG	Câble cuivre - souple, max.	25 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	35 mm ²
Câble cuivre, max. Ø	8 mm	Tension de fonctionnement	1000 V
Câbles informatiques/téléphonique/de commande, max. Ø	8 mm	Câble en aluminium mono-filaire max. (mm ²)	50 mm ²
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2 AWG	Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	35 mm ²
Câble aluminium - multibrin, max. Ø	9 mm		


KT 8


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Dessins


www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation

 max. 8 mm

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich

