

**KT 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

**Informations générales de commande**

Version	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
Référence	<a href="#">9002660000</a>
Type	KT 12
GTIN (EAN)	4008190181970
Qté.	1 Pièce

## KT 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Agréments

Agréments



## Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	63.5 mm	Hauteur (pouces)	2.5 inch
Largeur	225 mm	Largeur (pouces)	8.8582 inch
Longueur	63.5 mm	Longueur (pouces)	2.5 inch
Poids net	338.72 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à couper jusqu'à un diamètre extérieur de 12mm	Version	mécanique à une main
Tension de fonctionnement	1000 V		

## Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	3/0 AWG	Câble cuivre - rigide, max.	95 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	1 AWG	Câble cuivre - souple, max.	50 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble cuivre - multibrin, max.	70 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre, max. Ø	11 mm	Tension de fonctionnement	1000 V
Câbles informatiques/téléphonique/de commande, max. Ø	12 mm	Câble en aluminium mono-filaire max. (mm <sup>2</sup> )	95 mm <sup>2</sup>
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble aluminium multibrin, max (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Câble aluminium - multibrin, max. Ø	11 mm		

**Exemple d'utilisation**

