

SAI-06D-VP3V-4A-M12L-PNP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les répartiteurs M12 sont proposés dans de très nombreuses versions. Les 4, 6 ou 8 connecteurs M12 disposent de 4 ou 5 pôles. La sortie principale se présente sous forme de câble fixe, de capot à raccorder soi-même ou de M23. Il existe par ailleurs d'autres versions particulières. Il existe par exemple un répartiteur 1 : 1 permettant de choisir librement le raccordement ou des répartiteurs homologués Ex Zone 1.

Informations générales de commande

Version	Avec sortie M23, 12 pôle, M12, 30 V, Codage A, LED: Oui, LED capteur: Oui, Type de câblage: PNP
Référence	9456010000
Type	SAI-06D-VP3V-4A-M12L-PNP
GTIN (EAN)	4032248357086
Qté.	1 Pièce

SAI-06D-VP3V-4A-M12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

171.6 g

Températures

Température de fonctionnement

-20 - 90°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Classifications

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

ECLASS 15.0

27-44-01-11

Caractéristiques de raccordement

Longueur de dégainage

100 mm

Sortie répartiteur

Avec sortie M23, 12 pôle

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier

Pocan

Matériau répartiteur

Plastique

Couleur du boîtier

gris, RAL 7032

Matériau du joint du capot

Viton

Raccord fileté femelle

CuZn, nickelé

Matériau des contacts

CuZn

Surface du contact

doré

Matériau du support des contacts

PBT (UL 94 V0)

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection

IP68

Codage de voie d'enfichage

Codage A

Nombre de pôles

4

Nombre de contacts femelles

6

Filetage du raccordement

M12

Degré de pollution

3

Tenue au feu

V-0

Cycles d'enfichage

≤ 50

LED

Oui

LED capteur

Oui

Couleur de LED pour indicateur de
fonctionnement

vert

Couleur de LED pour indicateur E/S

Jaune

Caractéristiques électriques

Tension nominale, min.

10 V

Tension nominale, max.

30 V

Tension d'essai

1 kV

Courant max. par emplacement

4 A

Courant total

10 A

Courant par signal

2 A

Avec isolation de potentiel

Non

Résistance d'isolation

109 Ω

Caractéristiques techniques

Câble de données techniques

Nombre de pôles	4	Utilisation sur chaîne porte-câbles	Non
-----------------	---	-------------------------------------	-----


SAI-06D-VP3V-4A-M12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Schéma

