



Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non
Référence	9004260000
Type	H95,0/32
GTIN (EAN)	4008190102500
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

H95,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

5.01 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 15.0

27-40-02-01

ETIM 9.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article

Embouts nus

Version

Norme

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 14.5 mm

Longueur de la surface des contacts (L2) 32 mm

Diamètre de la collerette (D2) 17 mm

L1 en mm

32.00 mm

Section de raccordement du conducteur, AWG 3/0
AWG, max.

Longueur de dénudage

32 mm

Section de raccordement du conducteur 95 mm²

Dessins

