

H2,5/21 ZH GR SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris |
| Référence | 9005150000 |
| Type | H2,5/21 ZH GR SV |
| GTIN (EAN) | 4008190482732 |
| Qté. | 250 Pièce |
| Emballage | Multisachet |

H2,5/21 ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744 |

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.06 g |
|-----------|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur grise | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 2.8 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 12 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 4.5 mm | Hauteur de la collerette (A) | 8 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0.4 mm | L1 en mm | 21.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG | 14 AWG, max. | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0.15 mm |
| Longueur de dénudage | 15 mm | Section de raccordement du conducteur | 2.5 mm ² |
| Couleur | Miscellaneous | | |

Dessins

Dessin

