

H2,5/19T ZH GR SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris
Référence	9018580000
Type	H2,5/19T ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008 1902 7264 7
Qté.	250 Pièce
Emballage	Multisachet

H2,5/19T ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.32 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts doubles, couleur grise	Version	Embout double
--------------------------	--------------------------------	---------	---------------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm
Largeur de la collerette (B)	4.5 mm	Hauteur de la collerette (A)	8 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0.4 mm	L1 en mm	19.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.		Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm
Longueur de dénudage	13 mm	Section de raccordement du conducteur	2.5 mm ²
Couleur	Telemecanique		

Dessins

Dessin

