

## H35,0/30D 16 R


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, Rouge |
| Référence  | <a href="#">9019310000</a>         |
| Type       | H35,0/30D 16 R                     |
| GTIN (EAN) | 4008190102234                      |
| Qté.       | 50 Pièce                           |
| Emballage  | en vrac                            |

## H35,0/30D 16 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

## Dimensions et poids

Poids net 1.36 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur rouge | Version | Norme |
|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|

## Embouts

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) 8.3 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) 16 mm           |
| Diamètre de la collerette (D2) 12.7 mm          | Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.4 mm         |
| L1 en mm 30.00 mm                               | Section de raccordement du conducteur, AWG 2 AWG, max.   |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.2 mm  | Désignation militaire T 20A 031 A                        |
| Longueur de dénudage 19 mm                      | Section de raccordement du conducteur 35 mm <sup>2</sup> |
| Couleur DIN                                     |                                                          |

## Dessins

### Dessin

