

## H2,5/27T ZH GR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Version    | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris |
| Référence  | <a href="#">9037660000</a>                |
| Type       | H2,5/27T ZH GR                            |
| GTIN (EAN) | 4008190493387                             |
| Qté.       | 100 Pièce                                 |
| Emballage  | en vrac                                   |

## H2,5/27T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

## Dimensions et poids

Poids net 0.37 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts doubles, couleur grise | Version | Embout double |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------|

## Embouts

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.8 mm         | Longueur de la surface des contacts (L2) 18 mm            |
| Largeur de la collerette (B) 4.5 mm                     | Hauteur de la collerette (A) 8 mm                         |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.4 mm        | L1 en mm 27.00 mm                                         |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max. | Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm           |
| Longueur de dénudage 21 mm                              | Section de raccordement du conducteur 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Couleur Telemecanique                                   |                                                           |

## Dessins

### Dessin

