

KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Version	Pliers
Référence	9046280000
Type	KBZ 160
GTIN (EAN)	4032248356478
Qté.	1 Pièce

KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments

**Dimensions et poids**

Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	205 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Classifications

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince combinée isolée VDE 160 mm de long
--------------------------	---

Pinces

Diamètre du conducteur max. (H)	1.8 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	2.5 mm
Dureté de la lame	60 HRC	Protection d'isolation 1000 V	Oui
Longueur totale	160 mm		

KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings