

MEHA OB/UN 6² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Support de couteaux
Référence	9054030000
Type	MEHA OB/UN 6 ² SPX 3
GTIN (EAN)	4008190020156
Qté.	1 Pièce

MEHA OB/UN 6² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	11.2 mm
Hauteur	23 mm
Largeur	44.5 mm
Longueur	44.5 mm
Poids net	5.98 g

Profondeur (pouces)	0.4409 inch
Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur (pouces)	1.752 inch
Longueur (pouces)	1.752 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509
ECLASS 15.0	21-04-48-91

ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 14.0	21-04-48-91

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Porte-couteau pour Stripax 6
--------------------------	---------------------------------

Couleur	noir	Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 0,08 mm ² min.		