
Fiche de données

LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com





Cosses à oecil isolées en PVC
- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
Référence	9200110000
Type	LIR 1,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248409730
Qté.	100 Pièce

Fiche de données

LIR 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	5.9 mm	Profondeur (pouces)	0.2323 inch
Largeur	27.7 mm	Largeur (pouces)	1.0905 inch
Poids net	1 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à œillet isolée 1,5 mm² / M6

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	1.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²
Section de raccordement du conducteur	1.5 mm²	Isolation	PVC, présente
Dimension (tige)	M 6	Dimension	M 6
Matériau/plastique	PVC	Couleur d'identification	rouge
Densité de raccordements (S1)	0.75 mm	Diamètre intérieur (d1)	6.4 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	11.3 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm
Diamètre extérieur	11.6 mm		