

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge
Référence	9200310000
Type	LIS 1,5M4 V
GTIN (EAN)	40322484 10132
Qté.	100 Pièce

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	5.8 mm	Profondeur (pouces)	0.2283 inch
Largeur	22.6 mm	Largeur (pouces)	0.8898 inch
Poids net	0.74 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à fourche isolée 1,5 mm ² / M4
--------------------------	-------------------------------------------------

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² max.	présente	Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² min.	
Isolation	présente	Dimension (tige)	M 4
Dimension	M 4	Matériau/plastique	PVC
Couleur d'identification	rouge	Densité de raccordements (S1)	0.75 mm
Longueur de raccordement (l)	17.8 mm	Diamètre intérieur (d1)	4.3 mm
Longueur de la collerette plastique (b)	11.3 mm	Diamètre de la collerette plastique (D)	4 mm
Diamètre extérieur	7.2 mm		

LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	HTI 15	Version
Référence	9014400000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190159412	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6 G	Version
Référence	9202850000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248517855	Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Qté.	1 ST	