## Fiche de données


### **LIS 2,5M6 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

#### Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
Référence	<u>9200390000</u>
Туре	LIS 2,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410231
Qté.	100 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

### **LIS 2,5M6 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments
-----------

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	6.1 mm	Profondeur (pouces)	0.2402 inch
Largeur	28.6 mm	Largeur (pouces)	1.126 inch
Poids net	1 07 a		

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

#### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosse à fourche isolée 2,0	
	$mm^2 / M6$	

#### **Raccordements**

Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup>	
		min.	
Isolation	présente	Dimension (tige)	M 6
Dimension	M 6	Matériau/plastique	PVC
Couleur d'identification	bleu	Densité de raccordements (S1)	0.8 mm
Diamètre intérieur (d1)	6.4 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	11.3 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	4.5 mm	Diamètre extérieur	11 mm

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données

**LIS 2,5M6 V** 




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins



### **LIS 2,5M6 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Accessoires

#### **Crimping tools**



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

#### Informations générales de commande

Туре	HTI 15	Version
Référence	9014400000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 2.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190159412	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Туре	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Туре	CTI 6 G	Version
Référence	9202850000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4032248517855	Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Qté.	1 ST	

Niveau du catalogue / Dessins 4