



Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câbles de liaison avec des connecteurs M8/M12 et une extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les prises de raccordement de soupape ont un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. La classe de protection IP 67 est remplie au vissage. L'orientation de sortie est également un facteur décisif, donc Weidmüller offre différentes versions.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Câble de vanne (confectionné), Longueur du câble: 0.15 m, PUR, noir |
| Référence | 9457680015 |
| Type | SAIL-VSB-M12G-0.15U |
| GTIN (EAN) | 4050118459500 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAIL-VSB-M12G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 34.32 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

Caractéristiques techniques câble

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Longueur du câble | 0.15 m | Couleur de la gaine | noir |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui | Section du conducteur | 0.5 mm ² |
| Blindé | Non | Halogène | Non |
| Isolation | PP | Accélération | 5 m/s ² |
| Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble | Rayon de courbure, min., fixe | 5 x diamètre du câble |
| Cycles de courbure | 2 Mio | Vitesse | 200 m/s |
| Matériau de la gaine | PUR | Résistance de soudage | Non |
| Codage couleur | brun, bleu, Vert/jaune | Résistance à la torsion | 0 °/m |
| Plage de température, fixe | -50...80 °C | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
| Plage de température, en mouvement | -25...80 °C | Nombre de pôles | 3 |
| Diamètre extérieur | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

Caractéristiques techniques générales

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| Filetage du raccordement | M12 | Surface du contact | étamé |
| LED | Oui | Tension nominale | 24 V |
| Courant nominal | 4 A | Degré de protection | IP67, Vissé |
| Matériau de la bague fileté | Laiton, nickelé | Protection par coupe-circuits | Diode Zener |
| Plage de températures du coffret | -25...+80 °C | | |

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Schéma des pôles



Schéma des pôles



Schéma

