

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Coffrets en polycarbonate petits et moyens La gamme de coffrets MPC en polycarbonate est bien adapté pour monter des composants électriques, électromécaniques et pneumatiques ainsi que des circuits imprimés. Les coffrets trouvent leur application dans les environnements avec fortes contraintes mécaniques et chimiques.

Particularités :

- 17 tailles dans 2 versions
- Couvercle gris ou transparent
- Couvercle avec trous pour le plombage
- Trous de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Filetage pour rail, plaques de montage et circuits imprimés
- Nombreux accessoires

Weidmüller fabrique et livre des coffrets entièrement équipés, de borniers et de presse-étoupes conformément à la demande des clients

Informations générales de commande

MPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 125 mm, Profondeur: 75 mm, Matériau de base: Polycarbonate, non traité, Gris clair, transparent
<u>9535180000</u>
MPC 07/12/07 TRSP
4032248009558
1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme		
75	Dueton dour (nouses)	2.0527 in ab
		2.9527 inch
		2.9527 inch 4.9212 inch
	Largeur (pouces)	4.9212 111011
2149		
50.00.400.00		
-50 °C130 °C		
e du produit		
Conforme sans exemption		
),1 % en poids	
_		
EC000261	ETIM 7.0	EC000261
EC000261	ETIM 9.0	EC000261
EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
27-18-01-01		
0.5	-	100.00
		130 °C
	-	4 vis cruciforme polyamide
		non traité
	-	IP66, IP67
		Polyuréthane
		avec vis autotaraudeuses
		4 Non
		71.5 mm
Technique du bâtiment, Transports, Industrie du conditionnement, Construction de machines	nauteur de l'orifice à acces	71.9 111111
4.0	WBU 0 5 / 7811 0 5 / 1811 0 5	1.10
		1x13 1x8
1411	VVDO 0 / ZDO 0	170
1x6	WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5	1x13
1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC000261 EC000261 27-18-92-90 27-18-01-01 27-18-01-01 3.5 mm -50 °C Montage par vis IK08 Polycarbonate 0.8 Nm Trous 4,5 mm 121.5 mm Oui Technique du bâtiment, Transports, Industrie du conditionnement, Construction de machines	Hauteur (pouces) Largeur (pouces)

Date de création 02.11.2025 09:43:27 MEZ

Fiche de données

MPC 07/12/07 TRSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Numéros de certificat du boît	ier		
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00		
Presse-étoupes droite			
M16	3	M20	3
M12	4		
Presse-étoupes haut / bas			
M20	1	M12	1
M16	1		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

MPC



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

Туре	MP MPC 07/12	Version
Référence	<u>9535540000</u>	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de
GTIN (EAN)	4032248009268	montage, Hauteur: 75 mm, Largeur: 125 mm, Matériau de base: Tôle
Qté.	1 ST	d'acier, zinguée, zingué

Pattes de fixation extérieures



Pattes de fixation extérieures Jeu de 4 pièces

Informations générales de commande

Туре	MF MPC	Version
Référence	<u>9535600000</u>	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Pied de montage, Pattes de
GTIN (EAN)	4032248009381	fixation, Hauteur: 30 mm, Largeur: 15 mm, Profondeur: 10 mm,
Qté.	1 ST	Matériau de base: Plastique

Charnière

Série MPC, charnières, jeu de 2 pièces



Informations générales de commande

Туре	HG MPC	Version
Référence	9535590000	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Articulation extérieure,
GTIN (EAN)	4032248009329	Charnière, Matériau de base: Plastique
Qté.	1 ST	

Date de création 02.11.2025 09:43:27 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériau de fixation

Accessoires



Informations générales de commande

Туре	SC MPC	Version
Référence	9535640000	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Vis de fixation, Visser, Hauteur:
GTIN (EAN)	4032248009428	12.5 mm, Largeur: 7 mm, Profondeur: 12.5 mm, Matériau de base:
Qté.	100 ST	Acier zingué

Écrou de mise à la terre

Accessoires



Informations générales de commande

Туре	PEBZ M10 BR SET	Version
Référence	1277220000	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres,
GTIN (EAN)	4050118067019	Hauteur: 21 mm, Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau de
Qté.	1 ST	base: Laiton
Туре	PEBZ M10 S4 SET	Version
Référence	1283440000	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres,
GTIN (EAN)	4050118073362	Hauteur: 21 mm, Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau de
Qté.	1 ST	base: Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Туре	PEBZ M6 BR SET	Version
Type Référence	PEBZ M6 BR SET 1277250000	Version Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres,
Référence	1277250000	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres,
Référence GTIN (EAN)	1277250000 4050118067149	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres, Hauteur: 12.3 mm, Largeur: 12.3 mm, Profondeur: 42 mm, Matériau
Référence GTIN (EAN) Qté.	1277250000 4050118067149 1 ST	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres, Hauteur: 12.3 mm, Largeur: 12.3 mm, Profondeur: 42 mm, Matériau de base: Laiton
Référence GTIN (EAN) Qté.	1277250000 4050118067149 1 ST PEBZ M6 S4 SET	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres, Hauteur: 12.3 mm, Largeur: 12.3 mm, Profondeur: 42 mm, Matériau de base: Laiton Version
Référence GTIN (EAN) Qté. Type Référence	1277250000 4050118067149 1 ST PEBZ M6 S4 SET 1283430000	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres, Hauteur: 12.3 mm, Largeur: 12.3 mm, Profondeur: 42 mm, Matériau de base: Laiton Version Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boulon de terre, autres,



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bouchons de ventilation - DAE



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	DAE M12 PA LONG	Version
Référence	1868570000	DAE (élément de ventilation), Élément de compensation, droit, M 12,
GTIN (EAN)	4032248440429	10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamide 6
Qté.	10 ST	
Туре	DAE M12 SS	Version
Type Référence	DAE M12 SS 1868550000	Version DAE (élément de ventilation), Élément de compensation, droit, M 12,

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Туре	FKSC M4X6 D8/SW2	Version
Référence	<u>1567480000</u>	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qté.	100 ST	

TS 15

Accessoires



Fiche de données

MPC 07/12/07 TRSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST MPC0712 VER	Version
Référence	8000037599	Rail profilé, TS 15, Largeur: 55 mm, sans perçage longitudinal, Acier,
GTIN (EAN)	4050118653113	zingué, chromé
Qté.	20 ST	
Туре	TS15X5 ST MPC1217 VER	Version
Type Référence	TS15X5 ST MPC1217 VER 8000037598	Version Rail profilé, TS 15, Largeur: 4.13 mm, sans perçage longitudinal,