


FPC 20/40/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Coffrets en polycarbonate de taille moyenne

La gamme des coffrets FPC prend la suite des coffrets de la série MPC. Disposant des mêmes propriétés de matériau, la série FPC offre une palette d'accessoires encore plus large et augmente ainsi le nombre d'applications possibles.

Particularités :

- 6 tailles dans 2 versions
- Couvercle gris ou transparent
- Couvercle avec trous pour le plombage
- Perçages de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité
- Filetage pour rails, plaques de montage et circuits imprimés
- Nombreux accessoires

Weidmüller fabrique et livre des coffrets entièrement équipés, de borniers et de presse-étoupes conformément à la demande des clients.

Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, Hauteur: 200 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 132 mm, Matériau de base: Polycarbonate, non traité, Gris clair
Référence	9535730000
Type	FPC 20/40/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009831
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	132 mm	Profondeur (pouces)	5.1968 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7.874 inch
Largeur	400 mm	Largeur (pouces)	15.748 inch
Poids net	2000 g		

Températures

Température de fonctionnement	-50 °C...130 °C
-------------------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	3.5 mm	Température de fonctionnement , max.	130 °C
Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Fixation du couvercle	4 vis cruciforme polyamide
Surface	non traité	Tenue aux chocs	IK08
Degré de protection	IP66, IP67	Matériau de base	Polycarbonate
Matériau du joint	Polyuréthane	Couple des vis du couvercle	0.8 Nm
Fixation de montage	avec vis autotaraudeuses	Fixation du coffret	Trous 7,5 mm
Nombre de vis de couvercle	4	Largeur de l'orifice d'accès	396.5 mm
Plaque de presse-étoupes	Non	Couvercle	Oui
Hauteur de l'orifice d'accès	196.5 mm	Domaines d'utilisation :	Technique du bâtiment, Transports, Industrie du conditionnement, Construction de machines

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , horizontal)	1x30	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , horizontal)	1x25
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , horizontal)	1x59	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , horizontal)	1x19
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , horizontal)	1x49	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , horizontal)	1x37

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical)	3x10	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical)	3x8
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical)	3x20	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , vertical)	3x6
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical)	3x17	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical)	3x13

FPC 20/40/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Numéros de certificat du boîtier**

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)	DE PS2420 220224 003ISS00
--	------------------------------

Presse-étoupes droite

M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20

Presse-étoupes haut / bas

M20	18	M12	56
M63	3	M40	4
M32	5	M25	12
M50	4	M16	30

Dessins

