

### WK S 1,0X5,5



Lames de rechange pour tournevis dynamométriques  
Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

#### Informations générales de commande

Version	Screwdriver insert
Référence	<a href="#">9918560000</a>
Type	WK S 1,0X5,5
GTIN (EAN)	4032248388936
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2025-08-06T00:00:00+02:00

## WK S 1,0X5,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0.1575 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6.8898 inch
Poids net	20 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

### Classifications

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible vis à tête fendue, taille 1x5,5
--------------------------	---

### Outils à couper

Largeur de la lame (B)	5.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	1 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	175 mm
Réglage du couple, max.	3.8 Nm		

## WK S 1,0X5,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Tournevis dynamométrique



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

### Informations générales de commande

Type	DMS MANUELL 0,5-1,7	Version
Référence	<a href="#">9918370000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
Qté.	1 ST	
Type	DMS MANUELL 2,0-7,0	Version
Référence	<a href="#">9918380000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
Qté.	1 ST	