

VT CTB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Testeur de tension bipolaire
Référence	9918970000
Type	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
Qté.	1 Pièce

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0.748 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0.8268 inch
Largeur	137 mm	Largeur (pouces)	5.3937 inch
Longueur	137 mm	Longueur (pouces)	5.3937 inch
Poids net	50 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7cl
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Testeur de tension jusqu'à 48V
--------------------------	--------------------------------

Appareils de mesure et de test

Largeur de la lame (B)	2 mm	Charge additionnelle	Non
Tension nominale, max.	48 V DC	Tension nominale, min.	3 V DC
Plage de mesure de tension/AC	3-48 V	Plage de mesure de tension/DC	48 V
Température de fonctionnement, max.	50 °C	température de fonctionnement, min.	-10 °C
Plage de fréquence, max.	65 Hz	Plage de fréquence, min.	0 Hz
Affichage	LED	longueur de la lame	8 mm
Degré de protection	IP40	Affichage du sens de rotation du champ	Non
Test de continuité	Non	testé et approuvé selon	EN 61010-1, EN 61326
Éclairage de la pointe de test	Non	Fonction HOLD (mémoire)	Non

Dessins

