


SAIL-VSC-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câbles de liaison avec des connecteurs M8/M12 et une extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les prises de raccordement de soupape ont un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. La classe de protection IP 67 est remplie au vissage. L'orientation de sortie est également un facteur décisif, donc Weidmüller offre différentes versions.

Informations générales de commande

Version	Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier C Industrie (9,4 mm), Longueur du câble: 1.5 m, PUR, noir
Référence	9457920150
Type	SAIL-VSC-1.5U
GTIN (EAN)	4032248229437
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIL-VSC-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

58 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 15.0

27-06-03-12

ETIM 9.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble 1.5 m

Utilisation sur chaîne porte-câbles Oui

Blindé Non

Isolation PP

Rayon de courbure, mobile 10 x diamètre du câble

Cycles de courbure 2 Mio

Matériau de la gaine PUR

Codage couleur brun, bleu, Vert/jaune

Plage de température, fixe -50...80 °C

Plage de température, en mouvement -25...80 °C

Diamètre extérieur 4.6 mm ± 0.2 mm

Couleur de la gaine noir

Section du conducteur 0.5 mm²

Halogène Non

Accélération 5 m/s²

Rayon de courbure, min., fixe 5 x diamètre du câble

Vitesse 200 m/s

Résistance de soudage Non

Résistance à la torsion 0 °/m

Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) Non

Nombre de pôles 3

Caractéristiques techniques générales

Codage Forme boîtier C Industrie (9,4 mm)

Surface du contact étamé

Version Extrémité libre - Connecteur EV

Tension nominale 24 V

Degré de protection IP67, Vissé

Plage de températures du coffret -25...+80 °C

Filetage du raccordement autres

LED Oui

Matériau des contacts CuZn

Courant nominal 4 A

Protection par coupe-circuits Diode Zener

Couple de serrage Vis de fixation M3 : 0,4 Nm, Vis de fixation M2.5 : 0,3 Nm, M12 : 0,8 - 1,2 Nm

Dessins

Dessin coté





Schéma des pôles



Schéma

