

## SAIV-M12BG-4-15U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.

Les câbles capteurs externes / actionneurs M12 sont fournis d'origine avec des écrous nickelés en laiton. Toutefois si vous devez utiliser nos produits dans un environnement extrêmement difficile, nous fournissons aussi une variante avec écrou en acier inox. Ceci permet l'utilisation dans des environnements où les câbles montés avec des écrous nickelés M12 rouilleraient et où les câbles à écrou plastique ne conviennent pas pour raisons mécaniques. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 15 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence  | <a href="#">9457951500</a>                                                                                                                                                  |
| Type       | SAIV-M12BG-4-15U                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248223886                                                                                                                                                               |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                     |

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E307231

## Dimensions et poids

Poids net 402.16 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/  
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

## Caractéristiques techniques câble

|                                               |                        |                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Longueur du câble                             | 15 m                   | Couleur de la gaine                 | noir (similaire à RAL 9005)                                       |
| Tenue aux huiles                              | Yes                    | Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui                                                               |
| Section du conducteur                         | 0.34 mm <sup>2</sup>   | Nombre de conducteurs               | 4                                                                 |
| Blindé                                        | Non                    | Halogène                            | Non                                                               |
| Isolation                                     | PP                     | Accélération                        | 5 m/s <sup>2</sup>                                                |
| Rayon de courbure, mobile                     | 10 x diamètre du câble | Rayon de courbure, min., fixe       | 5 x diamètre du câble                                             |
| Cycles de courbure                            | 12 millions            | Résistance à la flamme              | In accordance with<br>UL1581 UL / CUL FT2,<br>selon CEI 60332-2-2 |
| Vitesse                                       | 3.33 m/s               | Matériau de la gaine                | PUR                                                               |
| Longueur du câble configurable                | Non                    | sans LABS                           | Oui                                                               |
| Résistant à l'hydrolyse et aux microbes       | Oui                    | Gaine selon UL AWM                  | 20549 (80 °C / 300 V)                                             |
| Âme selon UL AWM                              | 10493 (80 °C / 300 V)  | Réticulé par irradiation            | Non                                                               |
| Résistance de soudage                         | Non                    | Codage couleur                      | brun, blanc, bleu, noir                                           |
| Résistance à la torsion                       | 180 °/m                | Plage de température, fixe          | -50...80 °C                                                       |
| Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                    | Cycles de courbure à la torsion     | > 5 Mio.                                                          |
| Plage de température, en mouvement            | -25...60 °C            | Longueur de la courbure             | 1 m                                                               |
| Nombre de pôles                               | 4                      | Diamètre extérieur                  | 4.1 mm + 0.15 mm                                                  |

## Caractéristiques techniques générales

|                        |                 |                             |       |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Codage                 | Codage A        | Filetage du raccordement    | M12   |
| Surface du contact     | doré            | LED                         | Non   |
| Version                | Femelle, droite | Matériau de base du boîtier | PUR   |
| Résistance d'isolation | 108 Ω           | Tension nominale            | 250 V |

## SAIV-M12BG-4-15U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                                  |              |                              |                                |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| Courant nominal                  | 4 A          | Degré de protection          | IP65, IP66, IP67, IP68, Vissé  |
| Cycles d'enfichage ponté         | ≥ 100<br>Non | Degré de pollution           | 3                              |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C | Matériau de la bague filetée | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |
|                                  |              | Couple de serrage            | M12 : 0,8 - 1,2 Nm             |

## Normes

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

## Normes générales

|                     |                 |                          |         |
|---------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-101 | N° de certificat (cULus) | E307231 |
|---------------------|-----------------|--------------------------|---------|

## Propriétés électriques

|                        |       |                  |       |
|------------------------|-------|------------------|-------|
| Résistance d'isolation | 108 Ω | Tension nominale | 250 V |
|------------------------|-------|------------------|-------|

## Mâle droite


|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
|--------------------------------|-------------------------------|

## Mâle gauche

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP69, Contact femelle, droit, Plastique, non blindé |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|


## Dessins

### Dessin coté




Straight socket

### Schéma des pôles



Socket

### Schéma



### L'outil idéal : Screwty® avec fonction de serrage



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

