

## Product image



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 6 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">0197000000</a>                                                                                                             |
| Típus          | VL 2 SAK4                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)     | 4008190000271                                                                                                                          |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                                               |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1 mm    | Mélység (coll)   | 0.0394 inch |
| Magasság    | 11.5 mm | Magasság (coll)  | 0.4528 inch |
| Szélesség   | 6 mm    | Szélesség (coll) | 0.2362 inch |
| Nettó tömeg | 0.35 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                     |               |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|           |       |      |        |
|-----------|-------|------|--------|
| Alapanyag | Cu Zn | Szín | szürke |
|-----------|-------|------|--------|

## Rendszer specifikációk

|          |                  |
|----------|------------------|
| Változat | Keresztösszekötő |
|----------|------------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |                      |                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Rögzítés típusa                                     | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés   |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                  | Felszerelés típusa  | becsavart állapotban |

## Méretek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 6.50 mm |
|--------------------|---------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 2 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |