

**ZS 2.3/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 4 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 4, Szélesség: 6.5 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">0249600000</a>                                                                                             |
| Típus          | ZS 2.3/4                                                                                                               |
| GTIN (EAN)     | 4008190022785                                                                                                          |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                                               |

## ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 38.1 mm | Mélység (coll)   | 1.5 inch    |
| Magasság    | 6.5 mm  | Magasság (coll)  | 0.2559 inch |
| Szélesség   | 6.5 mm  | Szélesség (coll) | 0.2559 inch |
| Nettó tömeg | 2.74 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

## Anyag adatok

|                          |             |      |       |
|--------------------------|-------------|------|-------|
| Alapanyag                | Poliamid 66 | Szín | piros |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2         |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Változat | adapter dugaszoló |
|----------|-------------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |           |                     |                    |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa    | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Felszerelés típusa | Dugaszolt |                     |                    |

## Névleges adatok

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|-------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                    |                          |                     |   |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Csatlakozás típusa | Dugaszolható csatlakozás | Csatlakozások száma | 1 |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---|

## Általános

|                                    |        |                     |                    |
|------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Pólusszám                          | 4      | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |                     |                    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |