

## DEK 5 GW 7


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz. Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és ötféle szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres kártyaként, MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással ellátott kártyaként

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">0522660007</a>                                                       |
| Típus          | DEK 5 GW 7                                                                       |
| GTIN (EAN)     | 4008190011949                                                                    |
| Qty.           | 500 Darab                                                                        |

## DEK 5 GW 7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság    | 5 mm   | Magasság (coll)  | 0.1968 inch |
| Szélesség   | 5 mm   | Szélesség (coll) | 0.1968 inch |
| Nettó tömeg | 0.04 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                            |                               |                  |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfeleléségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma      | Bőlcsőtől a kapuig            | 0.001 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                         |                          |        |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9                        |        |
| Nyomtatás tájolása                      | vízszintes               |        |
| Nyomtatás módja                         | MC Laser                 |        |
| Szélesség                               | 5 mm                     |        |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2                      |        |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 100 °C                   |        |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C                   |        |
| Szín                                    | fehér                    |        |
| Halogén                                 | Nem                      |        |
| Alapanyag                               | Poliamid 66              |        |
| Nyomtatás színe                         | fekete                   |        |
| Nyomtatott karakterek                   | Számok                   |        |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája       | Kártya |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Card = Terminal marker |        |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C             |        |
| Alkalmazás/gyártó                       | Weidmueller              |        |

## Csatlakozójelölők

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 5.00 mm |
|--------------------|---------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |