

G 25/0.80A/M GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|--|
| Változat | Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.8 A, G-Si. 5 x 25 |
| Rendelési szám | 0646400000 |
| Típus | G 25/0.80A/M GR |
| GTIN (EAN) | 4008 190060794 |
| Qty. | 10 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Elérhető eddig: | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 5 mm | Mélység (coll) | 0.1968 inch |
| Magasság | 25 mm | Magasság (coll) | 0.9842 inch |
| Szélesség | 5 mm | Szélesség (coll) | 0.1968 inch |
| Nettó tömeg | 1.06 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|---------------------|---------------|
| Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | |
|------|---------------|
| Szín | Világosszürke |
|------|---------------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------------|
| Változat | Biztosíték-tartozék |
|----------|---------------------|

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|-------|---------------|-------|
| Névleges feszültség | 250 V | Névleges áram | 0.8 A |
|---------------------|-------|---------------|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |