

## MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Abbildung ähnlich

Coffrets en polycarbonate petits et moyens

La gamme de coffrets MPC en polycarbonate est bien adapté pour monter des composants électriques, électromécaniques et pneumatiques ainsi que des circuits imprimés. Les coffrets trouvent leur application dans les environnements avec fortes contraintes mécaniques et chimiques.

Particularités :

- 17 tailles dans 2 versions
- Couvercle gris ou transparent
- Couvercle avec trous pour le plombage
- Trous de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité.

Filetage pour rail, plaques de montage et circuits imprimés

- Nombreux accessoires

Weidmüller fabrique et livre des coffrets entièrement équipés, de borniers et de presse-étoupes conformément à la demande des clients

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | MPC (boîtier vide en polycarbonate), Boîtier vide, droit, Hauteur: 125 mm, Largeur: 175 mm, Profondeur: 125 mm, Matériau de base: Polycarbonate, non traité, Gris clair, transparent |
| Référence  | <a href="#">9535340000</a>                                                                                                                                                           |
| Type       | MPC 12/17/12 TRSP                                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248009237                                                                                                                                                                        |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                              |

## MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 125 mm | Profondeur (pouces) | 4.9212 inch |
| Hauteur    | 125 mm | Hauteur (pouces)    | 4.9212 inch |
| Largeur    | 175 mm | Largeur (pouces)    | 6.8898 inch |
| Poids net  | 525 g  |                     |             |

## Températures

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -50 °C...130 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                      |                                                                                                    |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Résistance du matériau               | 3.5 mm                                                                                             | Température de fonctionnement , max. | 130 °C                     |
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C                                                                                             | Fixation du couvercle                | 4 vis cruciforme polyamide |
| Instruction de montage               | Montage par vis                                                                                    | Surface                              | non traité                 |
| Tenue aux chocs                      | IK08                                                                                               | Degré de protection                  | IP66, IP67                 |
| Matériau de base                     | Polycarbonate                                                                                      | Matériau du joint                    | Polyuréthane               |
| Couple des vis du couvercle          | 0.8 Nm                                                                                             | Fixation de montage                  | avec vis autotaraudeuses   |
| Fixation du coffret                  | Trous 4,5 mm                                                                                       | Nombre de vis de couvercle           | 4                          |
| Largeur de l'orifice d'accès         | 171.5 mm                                                                                           | Plaque de presse-étoupes             | Non                        |
| Couvercle                            | Oui                                                                                                | Hauteur de l'orifice d'accès         | 121.5 mm                   |
| Domaines d'utilisation :             | Technique du bâtiment,<br>Transports, Industrie<br>du conditionnement,<br>Construction de machines |                                      |                            |

## Equipement horizontal

|                                                         |      |                                                        |      |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)  | 1x11 | Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal) | 1x5  |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal) | 1x22 | Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal) | 1x4  |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)   | 1x19 | Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)  | 1x14 |

## Equipement vertical

|                                                       |      |                                                      |     |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)  | 1x6  | Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical) | 1x5 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical) | 1x13 | Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical) | 1x4 |

## MPC 12/17/12 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                                                                  |      |                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----|
| Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical) | 1x11 | Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical) | 1x8 |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----|

## Numéros de certificat du boîtier

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) | DoC DE PS2420 201008<br>001ISS00 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|

## Presse-étoupes droite

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M16 | 4 | M20 | 4 |
| M12 | 6 |     |   |

## Presse-étoupes haut / bas

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M20 | 3 | M12 | 4 |
| M16 | 3 |     |   |

## Dessins

