

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Torque screwdriver |
| Référence | 9918380000 |
| Type | DMS MANUELL 2,0-7,0 |
| GTIN (EAN) | 4032248388349 |
| Qté. | 1 Pièce |

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Largeur | 240 mm | Largeur (pouces) | 9.4488 inch |
| Poids net | 530 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Tournevis dynamométrique de 2,0-7,0 Nm |
|--------------------------|--|

Outils à couper

| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|------|
| Réglage du couple, max. | 7 Nm | Réglage du couple, min. | 2 Nm |
|-------------------------|------|-------------------------|------|

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**... cruciforme Phillips**

Lames de rechange pour tournevis dynamométriquesEmmanchement selon DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Type | WK K PH0 | Version |
| Référence | 9918570000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388943 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK K PH1 | Version |
| Référence | 9918580000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388950 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK K PH2 | Version |
| Référence | 9918590000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388967 | |
| Qté. | 1 ST | |

... Cruciforme Pozidriv

Lames de rechange pour tournevis dynamométriquesEmmanchement selon DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Type | WK K PZ0 | Version |
| Référence | 9918600000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388974 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK K PZ1 | Version |
| Référence | 9918610000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388981 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK K PZ2 | Version |
| Référence | 9918620000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388998 | |
| Qté. | 1 ST | |

DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**... vis à tête fendue**

Lames de rechange pour tournevis dynamométriques
 Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Type | WK S 0,4X2,5 | Version |
| Référence | 9918520000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388882 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK S 0,5X3,0 | Version |
| Référence | 9918530000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388899 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK S 0,6X3,5 | Version |
| Référence | 9918540000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388905 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK S 0,8X4,0 | Version |
| Référence | 9918550000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388912 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WK S 1,0X5,5 | Version |
| Référence | 9918560000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4032248388936 | |
| Qté. | 1 ST | |