Fiche de données

WK K PZ0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com





Lames de rechange pour tournevis dynamométriquesEmmanchement selon DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

Informations générales de commande

Version	Screwdriver insert
Référence	9918600000
Type	WK K PZ0
GTIN (EAN)	4032248388974
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-12-04T00:00:00+01:00

Fiche de données

WK K PZ0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0.1575 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0.1575 inch
Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6.8898 inch
Poids net	25 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Lame amovible pour vis à tête cruciforme, forme PZ, taille 0

Outils à couper

Forme	Pozidrive	Taille	0
longueur de la lame	175 mm	Réglage du couple, max.	0.9 Nm

Fiche de données

WK K PZ0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis dynamométrique



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.
Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.
• Modèle compact et particulièrement léger
• Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
• Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
• Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
• Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
• Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
• Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
• Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

Type	DMS MANUELL 0,5-1,7	Version
Référence	9918370000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
Qté.	1 ST	

Type	DMS MANUELL 2,0-7,0	Version
Référence	9918380000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
Qté.	1 ST	