

CLI C 2-4 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízható jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehető - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, sárga |
| Rendelési szám | 0251311669 |
| Típus | CLI C 2-4 GE/SW Q MP |
| GTIN (EAN) | 4008190181673 |
| Qty. | 100 Darab |

CLI C 2-4 GE/SW Q MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 8 mm | Mélység (coll) | 0.315 inch |
| Magasság | 4 mm | Magasság (coll) | 0.1575 inch |
| Szélesség | 7 mm | Szélesség (coll) | 0.2756 inch |
| Nettó tömeg | 0.16 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|---|--|-----------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | |
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | |
| Nyomtatás típusa | Standard | |
| Nyomtatás módja | hő-dombornyomás | |
| Változat | MultiPack | |
| Szélesség | 7 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C | |
| Szín | sárga | |
| Halogén | Igen | |
| Szigetelés keresztmetszete, max. | 10 | |
| Alapanyag | PVC, puha, kadmium nélkül | |
| Nyomtatás színe | fekete | |
| Nyomtatott karakterek | Nagybetűk | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | |
| Impresszum | Q | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén | Igen | Vezeték-keresztmetszet, max. | 16 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 2.5 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 10 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 4 mm | Vezeték külső átm. | 4 - 10 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 2.5 - 16 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Rajzok



A kép illusztráció