

## CLI R 1-3 GE/SW Å


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek.

## Általános rendelési adatok

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Változat           | CableLine, Rögzítőtüske    |
| Rendelési szám     | <a href="#">0572901698</a> |
| Típus              | CLI R 1-3 GE/SW Å          |
| GTIN (EAN)         | 4032248456628              |
| Qty.               | 10 Darab                   |
| Szállítás állapota | Kifutott                   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 5 mm   | Mélység (coll)   | 0.1968 inch |
| Magasság    | 3 mm   | Magasság (coll)  | 0.1181 inch |
| Szélesség   | 4.2 mm | Szélesség (coll) | 0.1654 inch |
| Nettó tömeg | 2.6 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                         |                      |                                    |                           |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                    | Nyomtatás tájolása                 | vízszintes                |
| Nyomtatás típusa                        | Standard             | Nyomtatás módja                    | hő-dombornyomás           |
| Változat                                | MultiPack            | Szélesség                          | 4.2 mm                    |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                  | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C                     |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -30 °C               | Szín                               | sárga                     |
| Halogén                                 | Igen                 | Alapanyag                          | PVC, puha, kadmium nélkül |
| Nyomtatás színe                         | fekete               | Nyomtatott karakterek              | Nagybetűk                 |
| Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés | Szám tűsként                       | 25                        |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -30...80 °C          | Impresszum                         | Å                         |

## Vezeték és kábeljelölők

|                                         |                         |                              |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén                                 | Igen                    | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Vezeték külső átmérő, max.   | 5 mm              |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 2.5 mm                  | Vezeték külső átm.           | 2.5 - 5 mm        |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |