

## KSP L55 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Változat           | KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, Szilikon |
| Rendelési szám     | <a href="#">0930700005</a>                   |
| Típus              | KSP L55 S                                    |
| GTIN (EAN)         | 4032248976003                                |
| Qty.               | 10 Darab                                     |
| Szállítás állapota | Kifutott                                     |
| Elérhető eddig:    | 2023-07-30T00:00:00+02:00                    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                 |             |
|-------------|--------|-----------------|-------------|
| Magasság    | 95 mm  | Magasság (coll) | 3.7401 inch |
| Hossz       | 150 mm | Hossz, inch     | 5.9055 inch |
| Nettó tömeg | 59.4 g |                 |             |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...200 °C |
|-------------------|-----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános információk

|                                    |               |                                    |          |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|
| Szilikon                           | Igen          | Külső átmérő                       | 58 mm    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 200 °C        | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -60 °C   |
| Halogén                            | halogénmentes | Vastagság                          | 1.50 mm  |
| Alapanyag                          | Szilikon      | Belső átmérő D2                    | 55.00 mm |
| Hézag, belső méret, B              | 85.00 mm      | Keményység (IRHD)                  | 60       |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

