

SCT-C 4.6/680**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A kábelkötőket maximális szorítóerő és hosszú élettartam jellemzi. És az acél kábelkötők rendkívüli körülmények, pl. nagy hőmérséklet vagy erős kémiai hatások esetén is tartós rögzítést biztosítanak.

- Teljesen bevont rozsdamentes acél kábelkötők
- Biztonságos golyós biztosítómechanizmus a gyors egy egyszerű felszereléshez
- Kézzel vagy szerszámmal felszerelhető
- Ezeket a kábelkötőket speciális alkalmazásokhoz javasoljuk, pl. sós permet, szélsőséges hőmérséklet vagy korrozív környezet.

Általános rendelési adatok

Változat	Kábelkötők, 4.6 x 680 mm, Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal, 445 N
Rendelési szám	1015290000
Típus	SCT-C 4.6/680
GTIN (EAN)	4032248724260
Qty.	100 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E524836

Méreték és tömegek

Mélység	0.26 mm	Mélység (coll)	0.0102 inch
Magasság	680 mm	Magasság (coll)	26.7716 inch
Szélesség	4.6 mm	Szélesség (coll)	0.1811 inch
Nettó tömeg	6.38 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-80...150 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	165 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerelőanyagok

UV-álló	Igen	Újra megnyitáshoz	Nem
UL 94 éghetőségi osztály	None	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	200 mm	Alapanyag	Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal
Szakítószilárdság	445 N	Kötegelési átmérő, max.	200 mm
Szakítószilárdság	100 lbf	Kötegelési átmérő, min.	20 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Drawings

Rajz

