Adatlap

SAIL-M12WM12W-PB-0.3D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusszám: 2, 0.3 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	1062330030
Típus	SAIL-M12WM12W-PB-0.3D
GTIN (EAN)	4050118062991
Qty.	1 Darab

Adatlap

SAIL-M12WM12W-PB-0.3D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Méretek és tömegek

Hossz	0.3 m	Hossz, inch	11.811 inch
Nettó tömeg	44.88 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	0.3 m	Köpeny színe	ibolyaszín
Olajokkal szembeni ellenállás	No	A következő kábeltartókhoz:	Igen
Érkeresztmetszet	0.24 mm²	Vezetékek száma	2
árnyékolt	Igen	Halogén	Nem
Szigetelés	PE	Hajlítási sugár, min., mozgó	8 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő	Hajlítási ciklusok	3 millió
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-2, IEC 60754-2	Köpeny anyaga	PUR
Konfigurálható vezetékhossz	Nem	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20236 (80 °C / 30 V)
Hibrid kábeltípus	Nem	Keresztkötéses irradiáció	Nem
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem	Érkeresztmetszet, AWG	AWG 24
Színkód gyűrű	Zöld, Piros	Temperature range, stationary	-35...80 °C
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Temperature range, moving	-10...50 °C
Pólusok száma	2	Outside diameter	8 mm ± 0.2 mm

Általános műszaki adatok

Kódolás	B kódolású	Csatlakozási menet	M12 / M12
Érintkező felület	Aranyozott	LED	Nem
Változat	csap, 90° - aljzat 90°	Ház fő anyaga	PUR
Szigetelési ellenállás	109 Ω	Érintkező anyaga	CuZn35PB2
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3	Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás	109 Ω	Névleges feszültség	250 V

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Adatlap

SAIL-M12WM12W-PB-0.3D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M12, B kódolású, Pólusok száma: 2, dugós érintkező, 0°-os szög, csatlakozó, árnyékolt

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	M12, B kódolású, Pólusok száma: 2, hüvelyes érintkező, 0°-os szög, csatlakozó, árnyékolt

Besorolások


ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

SAIL-M12WM12W-PB-0.3D


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok




Male, angled




Socket angled

Póluskiosztás



Pin



Socket


SAIL-M12WM12W-PB-0.3D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty ® nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F