

## RSM 8RS 115VUC LP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

Reléalapok (RSM) közös pozitív és negatív ággal, PLC vagy más típusú vezérlőkhöz csatlakoztathatók. Az interfészek 4, 8 vagy 16 RCL (12,7 mm) vagy RSS (6,1 mm) relét tartalmazó csoportokból állnak. A vezérlő-csatlakozást dugaszolható csatlakozókkal vagy IEC 60603-13 csatlakozós közvetlen kábelezéssel lehet megvalósítani. Számos választási lehetőség:

- 1 vagy 2 váltóérintkező 16/8/6 A-s reléekkel
- Feszültségek 5-230 V között
- Csavaros, húzórugós vagy PUSH IN csatlakozás
- Kompatibilis a Weidmüller szilárdtest-reléivel

A reléválaszték galvanikus leválasztást biztosít a bemenet és kimenet között, valamint a relé szomszédos érintkezői között. Így a vezérlőkben különböző feszültségek használhatók, és biztonságosan csatlakoztathatók a különböző terepi elemek feszültségei is.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | RSM-sorozat, Relémodul, Érintkezők száma: 8, Váltóérintkező AgNi 90/10, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC / DC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No |
| Rendelési szám | <a href="#">1114661001</a>                                                                                                                                                                |
| Típus          | RSM 8RS 115VUC LP                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)     | 4032248047840                                                                                                                                                                             |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                                                   |

## RSM 8RS 115VUC LP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 76 mm  | Mélység (coll)   | 2.9921 inch |
| Magasság    | 87 mm  | Magasság (coll)  | 3.4252 inch |
| Szélesség   | 145 mm | Szélesség (coll) | 5.7086 inch |
| Nettó tömeg | 352 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                                                             |                   |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...60 °C                                              | Üzemi hőmérséklet | -25 °C...50 |
| Páratartalom         | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |                   |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                             |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |

## UL névleges adatok UL

|                                            |       |                                     |       |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Üzemi hőmérséklet UL, min.                 | 0 °C  | Üzemi hőmérséklet UL, max.          | 50 °C |
| Névleges feszültség AC UN (bemenet)        | 115 V | Névleges feszültség AC UN (kimenet) | 250 V |
| Névleges áram I <sub>max</sub> . (kimenet) | 5.5 A |                                     |       |

## Névleges adatok, adathemenet

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Névleges teljesítmény | 0,6 VA |
|-----------------------|--------|

## Névleges adatok

|                          |                                 |                          |                  |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| Mechanikai élettartam    | 30 x 106 kapcsolási<br>ciklusok | Bekapcsolási késleltetés | ≤ 8 msdc/10 msac |
| Kikapcsolási késleltetés | ≤ 5msdc/8msac                   |                          |                  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |