

FAD S7/300 HE40 UNIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Frontadapterek Siemens S7-300 kártyákhoz, 20 és 40 pólussal. A táplálás közvetlenül a front adapterre adható, és közösen, vagy bájtonként (8 jel) osztható szét.

Általános rendelési adatok

Változat	Interfész, FAD, univerzális, Dugaszolható csatlakozók az IEC 60603-13 / DIN 41651 40p szerint
Rendelési szám	1127870000
Típus	FAD S7/300 HE40 UNIV
GTIN (EAN)	4032248909513
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott

FAD S7/300 HE40 UNIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Szélesség	21.5 mm	Szélesség (coll)	0.8465 inch
Hossz	115 mm	Hossz, inch	4.5275 inch
Nettó tömeg	1035.29 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50
----------------------	-------------	-------------------	----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Kártya csatlakozása	Siemens S7-300 kártya 40 pólusú csatlakozóval és ≤ 30 V AC / 60 V DC üzemi feszültséggel	Csatlakozás (terepi oldal)	Dugaszolható csatlakozók az IEC 60603-13 / DIN 41651 40p szerint
Csatlakozás a PLC-hez	Siemens S7-300		

Névleges adatok

Üzemi feszültség	30 V AC / 60 V DC	Max. áram csatornánként	1 A
Összes üzemi áram	40 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 50 V AC
Tűlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	0.5 kV	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.35 kV

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

