

RS 30 12VDC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	RS-SOROZAT, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező AgNi 0,15 vékony aranyozású, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC $\pm 10\%$, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám	1129421001
Típus	RS 30 12VDC LD LP 1A
GTIN (EAN)	4032248046065
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2023-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	TRPL 12-60VUC 1CO

RS 30 12VDC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2.2047 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	11.2 mm	Szélesség (coll)	0.4409 inch
Nettó tömeg	26.4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...40
Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	12 V DC $\pm 10\%$	Névleges áram, DC	6.1 mA
Névleges teljesítmény	0,45 W	Állapotjelző	Piros LED
Védőáramkör	Csillapító dióda, Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem		

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	0.1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V	Bekapcsolási áram	8 A
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	2000 VA	Bekapcsolási késleltetés	≤ 8 ms
Kikapcsolási késleltetés	< 7 ms	Érintkező típusa	1 NO contact (AgNi 0.15 gold flashed)
Elektromos élettartam, DC tekercs	$> 5 \times 10^5$ kapcsolási ciklusok	Mechanikai élettartam	20 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény	250 mW		

Általános adatok

Változat	soldered relay	Tartósín	TS 32, TS 35
Ellenőrző gomb elérhető	No	Mechanical switch position indicator	Nem
Szín	narancssárga		

Műszaki adatok

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	250 V	Szennyezés súlyossága	2
Túlfeszültség kategória	III	Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet	> 3 mm
Lökőfeszültség	4 kV	Védelmi osztály	IP20

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		