

**SAIBWZ-M-4D-6/8-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**A kép illusztráció**

IP 67-es M12-es dugaszolható csatlakozó, csavaros csatlakozással vagy húzórugós csatlakozóval kínáljuk.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Változat       | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 |
| Rendelési szám | <a href="#">1139330000</a>         |
| Típus          | SAIBWZ-M-4D-6/8-M12                |
| GTIN (EAN)     | 4032248921034                      |
| Qty.           | 1 Darab                            |

## SAIBWZ-M-4D-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 64 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                           |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                             |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
| SCIP                                     | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a           |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                                   |                      |                                   |                       |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Pólusszám                         | 4                    | Kódolás                           | D kódolású            |
| Érintkező felület                 | Aranyozott           | Csatlakozás típusa                | Húzórugós csatlakozás |
| Ház fő anyaga                     | CuZn                 | Szigetelési ellenállás            | 108 Ω                 |
| Kábelátmérő, max.                 | 8 mm                 | Kábelátmérő, min.                 | 6 mm                  |
| Vezeték-keresztmetszet, max.      | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték-keresztmetszet, min.      | 0.25 mm <sup>2</sup>  |
| Névleges feszültség               | 250 V                | Névleges áram                     | 4 A                   |
| Védelmi osztály                   | IP67                 | Dugaszolási ciklusok              | ≥ 100                 |
| Szennyezés súlyossága             | 3                    | Az érintkező típusa               | Hüvely                |
| Árnyékolás csatlakozás            | Igen                 | Menetes gyűrű anyaga              | Cink présöntvény      |
| Ház hőmérsékleti tartománya       | -40 ... +85 °C       | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0.5 mm <sup>2</sup>   |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |                                   |                       |

## Általános információk

|                    |               |                      |            |
|--------------------|---------------|----------------------|------------|
| Pólusszám          | 4             | 1. csatlakozás       | M12        |
| 2. csatlakozás     | Tension-clamp | Ház fő anyaga        | CuZn       |
| Csatlakozási menet | M12           | Érintkező felület    | Aranyozott |
| Védelmi osztály    | IP67          | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100      |

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

## Villamos tulajdonságok

|                        |       |                     |       |
|------------------------|-------|---------------------|-------|
| Szigetelési ellenállás | 108 Ω | Névleges feszültség | 250 V |
|------------------------|-------|---------------------|-------|

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

## Besorolások

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002635 | ETIM 9.0    | EC002635    |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-44-01-16

**Póluskiosztás**