

SAIL-M8GM8SG-4S3.5UIE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M8 / M8, Pólusszám: 4, 3.5 m, Tű (papa), egyenes - Tű (papa), egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	1160930350
Típus	SAIL-M8GM8SG-4S3.5UIE
GTIN (EAN)	4050118119244
Qty.	1 Darab

SAIL-M8GM8SG-4S3.5UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

100.32 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

3.5 m

A következő kábeltartókhöz:

Igen

árnyékolt

Igen

Szigetelés

PP

Hajlítási sugár, min., mozgó

7,5 x kábelátmérő

Hajlítási ciklusok

5 millió

Köpeny anyaga

PUR

Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően

20963 (80 °C / 30 V)

Keresztkötéses irradáció

Nem

Színkód gyűrű

Kék, Narancssárga, fehér /
kék, fehér / narancssárga

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Outside diameter

4.8 mm ± 0.3 mm

Köpeny színe

zöld

Érkeresztmetszet

0.15 mm²

Halogén

Nem

Gyorsulás

5 m/s²

Hajlítási sugár, min., álló

4 x kábelátmérő

Sebesség

180 m/s

Konfigurálható kábelhossz

Nem

Hibrid kábel

Nem

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Temperature range, stationary

-40...80 °C

Pólusok száma

4

Általános műszaki adatok

Kódolás

nincs

Érintkező felület

Aranyozott

Változat

Tű (papa), egyenes - Tű
(papa), egyenes

Névleges feszültség

30 V

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

Menetes gyűrű anyaga

Sárgaréz, nikkelezett

Meghúzási nyomaték

M8: 0.6 Nm

Csatlakozási menet

M8 / M8

LED

Nem

Ház fő anyaga

PUR

Névleges áram

4 A

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

áthidalt

Nem

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+80 °C

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség

30 V

Dugó, bal

Csatlakozó, bal

M8, IP67, dugós érintkező,
egyenes, Műanyag,
árnyékolt

SAIL-M8GM8SG-4S3.5UIE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Dugó, jobb**

Csatlakozó, jobb

M8, IP67, dugós érintkező,
egyenes, Műanyag,
árnyékolt**Besorolások**

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ETIM 10.0

EC002599

ECLASS 14.0

27-06-03-08

ECLASS 15.0

27-06-03-08


SAIL-M8GM8SG-4S3.5UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Drawings

Méretrajz




Méretrajz

Póluskiosztás



Male

Póluskiosztás



Male connector

SAIL-M8GM8SG-4S3.5UIE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Kapcsolási rajz

Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F