

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

Nyitott miniatűr készülékház modulos sorkapocs-formátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Véglap, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX zöld, Véglap, Szélesség: 1.5 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1161290000</a>                                             |
| Típus          | AP MCZ1.5 GN 1670                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4032248950355                                                          |
| Qty.           | 50 Darab                                                               |

## AP MCZ1.5 GN 1670

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|           |          |                  |             |
|-----------|----------|------------------|-------------|
| Mélység   | 55.85 mm | Mélység (coll)   | 2.1988 inch |
| Magasság  | 91 mm    | Magasság (coll)  | 3.5827 inch |
| Szélesség | 1.5 mm   | Szélesség (coll) | 0.0591 inch |
| Hossz     | 0 mm     | Nettó tömeg      | 5.97 g      |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Ház tulajdonságai

|           |   |
|-----------|---|
| Pólusszám | 5 |
|-----------|---|

## Szerelvény tulajdonságai

|           |   |
|-----------|---|
| Pólusszám | 5 |
|-----------|---|

## Anyagadatok

|                          |         |                                            |            |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------|------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0     | Szigetelőanyag                             | PA 66/6    |
| Szigetelőanyag csoport   | I       | Felületi minőség                           | kezeletlen |
| Alapanyag                | PA 66/6 | Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI  |

## Általános adatok

|                |       |                     |                            |
|----------------|-------|---------------------|----------------------------|
| Szín           | zöld  | Védelmi osztály     | IP20 felszerelt állapotban |
| Tartósín       | TS 35 | Színskála (hasonló) | RAL 6032                   |
| Tokozási opció | Igen  |                     |                            |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

**Rajz**